



# Absaugvorrichtung für Sammelgruben




## Sammelgrube 1.000 l

Anschluss: bauseitige Bohrung  $\varnothing$  124 mm stirnseitig unten, Rohrdurchführung durch Spezialdichtung (Zubehör, Best.-Nr. 332033) Tank siehe Seite 141




## Sammelgrube Herkules

Anschluss: bauseitige Bohrung  $\varnothing$  124 mm auf Anschlussstutzen DN 200, Rohrdurchführung durch Spezialdichtung (Zubehör, Best.-Nr. 332031) Tank siehe Seite 142




## Sammelgrube Rondus

Anschluss: am Domschacht, Dichtung werksseitig montiert,  $90^\circ$  Winkel und Verlängerung nach unten im Tank. Tank siehe Seite 144




## Sammelgrube 3.000 l

Anschluss: bauseitige Bohrung  $\varnothing$  124 mm, Rohrdurchführung durch Spezialdichtung (Zubehör, Best.-Nr. 332032). Tank siehe Seite 146



## Sammelgrube Stabilus

Anschluss: am Domschacht, Dichtung werksseitig montiert,  $90^\circ$  Winkel und Verlängerung nach unten im Tank. Tank siehe Seite 147



## Sammelgrube Columbus

Anschluss: am Domschacht, Dichtung werksseitig montiert,  $90^\circ$  Winkel und Verlängerung nach unten im Tank. Tank siehe Seite 148